

Garant

Inserto di troncatura neutro, HB9140, Larghezza gola w: 1,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273505 1,5
GTIN	4067263125211
Classe articolo	21J

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,15 mm
Materiale da taglio	HM
Larghezza gola w	1,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,04 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Tipo	HB9140
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	90 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	M
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		