



## Calibro a corsoio in esecuzione leggera, Campo di misura: 300mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412770 300
GTIN	4067263118947
Classe articolo	42A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calibro a corsoio da officina in **esecuzione leggera**. **Lettura senza errore di parallasse** con contrasto massimo grazie alla scala graduata bianca su superficie nera. Proprietà di guida e di scorrimento ottimale grazie alla guida prismatica doppia interna. Becchi di misura rimuovibili in acciaio inossidabile, temprato e rettificato.

#### Accessori speciali:

Becchi di misura 125 mm, 150 mm.

### Descrizione tecnica

Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
Norma	Norma interna
Lettura nonio	1/20
Limite di errore	0,05 mm
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	90 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Peso	0,5 kg
Metrologia	analogico

Tutti i componenti	temprato
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300

## Accessori

Astuccio in legno Per dimensione calibri a corsoio 300 mm	415330 300
---	------------