



## Calibro a corsoio in esecuzione leggera, Campo di misura: 500mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412770 500
GTIN	4067263118954
Classe articolo	42A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calibro a corsoio da officina in **esecuzione leggera**. **Lettura senza errore di parallasse** con contrasto massimo grazie alla scala graduata bianca su superficie nera. Proprietà di guida e di scorrimento ottimale grazie alla guida prismatica doppia interna. Becchi di misura rimuovibili in acciaio inossidabile, temprato e rettificato.

#### Accessori speciali:

Becchi di misura 125 mm, 150 mm.

### Descrizione tecnica

Lunghezza dei becchi	90 mm
Taratura	A1
Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
Limite di errore	0,07 mm
Peso	0,6 kg
Imballaggio	Custodia rigida
Intervallo di misurazione	0 - 500 mm
Norma	Norma interna
Lettura nonio	1/20
Metrologia	analogico

Tutti i componenti	temprato
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm	021000 500
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm	021010 500

## Accessori

Astuccio in legno Per dimensione calibri a corsoio 500 mm	415330 500
---	------------