



Calibro a corsoio in esecuzione leggera, Campo di misura: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412770 200
GTIN	4067263118930
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio da officina in **esecuzione leggera**. **Lettura senza errore di parallasse** con contrasto massimo grazie alla scala graduata bianca su superficie nera. Proprietà di guida e di scorrimento ottimale grazie alla guida prismatica doppia interna. Becchi di misura rimovibili in acciaio inossidabile, temprato e rettificato.

Accessori speciali:

Becchi di misura 125 mm, 150 mm.

Descrizione tecnica

Peso	0,4 kg
Norma	Norma interna
Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
Lunghezza dei becchi	90 mm
Lettura nonio	1/20
Limite di errore	0,05 mm
Taratura	A1
Imballaggio	Custodia rigida
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Metrologia	analogico

Tutti i componenti	temprato
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Astuccio in legno Per dimensione calibri a corsoio 200 mm	415330 200
---	------------