

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/12mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260707 25/12
GTIN	4045197653352
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	269005 9
Inserto adatto	SC.. 1204..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Misura inserto	12 mm
Codice ISO portautensile	SSSCR/L 2525M12
Dimensione codolo	25 mm
Set di viti per inserti	269028 20
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 5	269013 5
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 9	269005 9
Set di viti per inserti Modello 20	269028 20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500