



## Cella di carico idraulica, Campo di misura: 0-320kN



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479131 0-320
GTIN	4067263130321
Classe articolo	47F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Cella di carico idraulica con manometro digitale. Struttura meccanica semplice e robusta, ideale per condizioni di esercizio estreme. Display a 4 cifre con retroilluminazione per una visualizzazione diretta e una lettura ottimale del valore della forza.

Il display grafico supplementare con funzione di lancetta visualizza la tendenza del carico nominale momentaneo. Memoria min. / max. e funzione di tara sono selezionabili indipendentemente dalla visualizzazione principale. CPG1200 dispone di un'interfaccia micro USB per garantire una trasmissione dati facile e a prova di guasti. 3× filettature di fissaggio M5 nella base del corpo.

#### Vantaggi:

In caso di utilizzo conforme, viene concessa una garanzia di tenuta di 5 anni.

#### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluso display, 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, certificato di collaudo e valigetta di trasporto.

### Descrizione tecnica

## Scheda tecnica

Temperatura di esercizio	-10 - 50 °C
Errore max.	±0,5 del valore finale del campo di misura ±1 cifra %
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Altezza rilevatore di forza	41 mm
Campo di misura	0 - 40 kN
Ø Rilevatore di forza	138 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Ø Pistone	100 mm
Risoluzione	0,1 kN
Grado di protezione IP	IP 65
Display retroilluminato	sì
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Scatola dinamometrica