

**Garant****SOGX 130511, HB630, Modello: UNI**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	234098 UNI
GTIN	4045197697912
Classe articolo	21E

## Descrizione

**Per :**

GARANT Power Drill n. art. 234000 – 234015.

**Raccomandazioni:**

Nella foratura con supporto n. art. 234015 ridurre l'avanzamento al 70%.

Avanzamento f: 0,08 - 0,2 mm/gir.

## Descrizione tecnica

Modello	UNI
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	SOGX 130511
Tipo	HB630
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,08 - 0,2 mm/gir.
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	140 m/min	M
GG(G)	idoneo	140 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		