

 PORTWEST**Paio di guanti A755, Misure guanti da lavoro: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094516 7
GTIN	5036108381876
Classe articolo	04J

Descrizione**Esecuzione:**

L'innovativo design TPR, combinato con una protezione antitaglio di livello F, crea un guanto resistente agli urti che si contraddistingue per destrezza, comfort e protezione eccezionali. Adatto per l'utilizzo di dispositivi dotati di touchscreen.

- **Protezione antitaglio Level F.**
- **Massima protezione antiurto grazie alla tecnologia con pod TPR.**
- **Zona del pollice rinforzata e palmo imbottito.**
- **Chiusura a strappo sul polso per una tenuta sicura.**
- **Protezione contro la resistenza al calore fino a 100 °C.**
- **Rivestimento in schiuma di nitrile per una presa eccellente in condizioni umide e asciutte.**
- **Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti antitaglio
----------------	-------------------

Categoria di protezione	Categoria III
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
EN 388	4X42FP
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	TPR, HPPE, poliestere, elasthan
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Campo di applicazione	Universale / Heavy Duty
Colore	nero / grigio / verde
Norma	EN 407
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	F