



Comparatore digitale con Bluetooth lettura 0,001 mm, Campo di misura: 12,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434275 12,5
GTIN	7630041152562
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con display combinato numerico e con visualizzazione scala (altezza cifre 10 mm), nonché tacche di tolleranza meccaniche. Display / Tastiera ruotabile fino a 270°.

Funzione:

Azzeramento/preset, emissione dei valori di misura, direzione di conteggio commutabile. Tastiera bloccabile, modalità stand-by. Definizione delle tolleranze inferiori e superiori, misurazione dinamica min / max / max-min, selezione Ref 1 o Ref 2 (preset e tolleranza memorizzata), fattore di moltiplicazione, blocco tastiera, uscita dati, scelta della risoluzione (0,01 oppure 0,001 mm).

Con Bluetooth integrato. IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498928, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910.

Descrizione tecnica

Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Risoluzione	0,001 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,003 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Numero di batterie contenute	1
Forza di misura	0,65 – 0,90 N
Spessore della cassa	33 mm
Ø Alloggiamento	59,8 mm
Risoluzione	0,00005 pollici
Serie	DIALTRONIC
Intervallo di misurazione	0 - 12,5 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Taratura	C1
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Altezza cifre	10 mm
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023000 12,5
---	-------------

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale
0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm

023010 12,5

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032

081560 CR2032

Tastatore in acciaio Modello 10

434900 10

Tastatore in metallo duro Modello 10

434910 10