



## Comparatore digitale con Bluetooth lettura 0,001 mm, Campo di misura: 25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434276 25
GTIN	7630041152579
Classe articolo	45A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Comparatore digitale con display combinato numerico e con visualizzazione scala (altezza cifre 10 mm), nonché tacche di tolleranza meccaniche. Display / Tastiera ruotabile fino a 270°.

#### Funzione:

Azzeramento/preset, emissione dei valori di misura, direzione di conteggio commutabile. Tastiera bloccabile, modalità stand-by. Definizione delle tolleranze inferiori e superiori, misurazione dinamica min / max / max-min, selezione Ref 1 o Ref 2 (preset e tolleranza memorizzata), fattore di moltiplicazione, blocco tastiera, uscita dati, scelta della risoluzione (0,01 oppure 0,001 mm).

Con Bluetooth integrato. IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

#### Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498928, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910.

## Descrizione tecnica

Taratura	C1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Risoluzione	0,00005 pollici
Risoluzione	0,001 mm
Numero di batterie contenute	1
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,004 mm
Spessore della cassa	33 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Grado di protezione IP	IP 54
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Forza di misura	0,65 – 1,15 N
Serie	DIALTRONIC
Ø Alloggiamento	59,8 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Altezza cifre	10 mm
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm	023000 30
---	-----------

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale  
0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm

023010 100

### Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032

081560 CR2032