

**Smerigliatrice angolare, Modello: 72250660****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.

- **Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.**
- **Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.**
- **Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).**
- **Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.**

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Descrizione tecnica

Ø Massimo disco	125 mm
Vibrazione massima a norma EN	5,1 m/s ²
Frequenza di rete	50 Hz
Peso	2,2 kg

Profondità massima di taglio	35 mm
Lunghezza cavo	4 m
Denominazione originale prodotto	CG15-125BL
Blocco contro il riavvio	sì
Potenza assorbita	1500 W
Particolarità	Motore Brushless
Tensione di rete	230 V
Avvio dolce	sì
Numero massimo giri	3800 - 9000 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
Dispositivo di uomo morto	no
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari