



## Smerigliatrici angolari Batteria, Modello: 71221561



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare a batteria da 18 V AMPShare a prova di polvere per troncature, rettifiche e sbavature efficaci durante il montaggio. Doppia produttività: fino al 50% di troncature in più rispetto al sistema precedente grazie alla perfetta combinazione di una macchina potente con lo straordinario sistema a batteria ProCORE. Durevole e robusta grazie all'alloggiamento del motore completamente chiuso. Tale elemento protegge il motore dalle polveri aggressive ceramiche e minerali. Alette di raffreddamento innovative per una dissipazione ottimale del calore, monitoraggio della temperatura incluso.

· **Preselezione elettronica del numero di giri.**

#### Fornitura:

**Senza batteria e senza caricabatterie.** Inclusi carter, ghiera di serraggio rapido senza utensili, impugnatura antivibrazioni, chiave, L-BOXX.

#### Nota:

Per starter set adatto vedi al n. art. 073863 – 073867.

### Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Blocco contro il riavvio	sì
Denominazione originale prodotto	CCG18-115-12 AS

Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Profondità massima di taglio	25 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso	2 kg
Vibrazione massima a norma EN	5 m/s <sup>2</sup>
Ø Massimo disco	115 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Campo del numero di giri	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Tensione batteria	18 V
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

## Accessori

Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073863 C18
Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073865 C18
Caricabatterie Modello 1880CV	073866 1880CV
Caricabatterie Modello GAL18160C	073866 GAL18160C
Caricabatterie Modello GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073867 C18