



## Smerigliatrici angolari Batteria, Modello: 71222061



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077149 71222061
GTIN	4014586900698
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V a marchio Fein con tecnologia AMPShare, ideale per troncature, rettifiche e sbavature efficaci durante il montaggio.

- **Il nuovo motore FEIN Power Drive con alloggiamento disaccoppiato garantisce un'elevata silenziosità e un ridotto numero di vibrazioni.**

**Smerigliatrice angolare di sicurezza Fein Protago** con sistema di comandi unico nel suo genere.

- **Guida sicura e comando a due mani grazie all'impugnatura supplementare fissa con interruttore di contatto e possibilità di regolazione in 6 posizioni.**
- **L'alloggiamento completamente chiuso protegge il motore dalle polveri aggressive.**

#### Fornitura:

**Senza batterie e caricabatterie.** Inclusi carter, ghiera di serraggio rapido senza utensili, impugnatura antivibrazioni, chiave, L-BOXX.

#### Nota:

Per batterie adatte vedi n. art. 073856 - 073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863 - 073867

### Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V

Denominazione originale prodotto	CCG18-125-12PD-SEC AS
Blocco contro il riavvio	sì
Tipo di batteria	Ioni di litio
Sovraccarico	sì
Numero massimo giri	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Numero di batterie contenute	0
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Avvio dolce	sì
Struttura del motore	senza spazzole
Kickback-stop	sì
Vibrazione massima a norma EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
Ø Massimo disco	125 mm
Profondità massima di taglio	25 mm
Peso	2,3 kg
Tensione batteria	18 V
Dispositivo di uomo morto	sì
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

## Accessori

Starter set a batteria ProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073867 C18
Batteria agli ioni di litio ProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073856 C18