

**Smerigliatrice angolare, Modello: 7222906023****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077111 7222906023
GTIN	4014586900346
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.

- **Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.**
- **Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.**
- **Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).**
- **Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.**

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Descrizione tecnica

Lunghezza cavo	4 m
Profondità massima di taglio	35 mm
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²
Dispositivo di uomo morto	no

Numero massimo giri	11500 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
Peso	2,4 kg
Frequenza di rete	50 Hz
Denominazione originale prodotto	CG17-125
Particolarità	Esecuzione corta
Avvio dolce	sì
Ø Massimo disco	125 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Tensione di rete	230 V
Potenza assorbita	1700 W
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari