

**Smerigliatrice angolare, Modello: 7222916023****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077111 7222916023
GTIN	4014586900353
Classe articolo	03F

**Descrizione****Esecuzione:**

**Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.**

- **Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.**
- **Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.**
- **Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).**
- **Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.**

**Fornitura:**

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

**Descrizione tecnica**

Dispositivo di uomo morto	no
Lunghezza cavo	4 m
Potenza assorbita	1700 W
Particolarità	Regolazione elettronica della velocità
Denominazione originale prodotto	CG17-125INOX

Ø Massimo disco	125 mm
Avvio dolce	sì
Alimentazione	Alimentazione di rete
Peso	2,4 kg
Tensione di rete	230 V
Blocco contro il riavvio	sì
Frequenza di rete	50 Hz
Numero massimo giri	2200 - 7500 min <sup>-1</sup>
Vibrazione massima a norma EN	5 m/s <sup>2</sup>
Profondità massima di taglio	35 mm
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari