

Ansell**Set di guanti monouso MicroFlex® 93-852, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094729 8
GTIN	10076490462519
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

Set di guanti monouso **in distributore**. Categoria III. Senza polvere.

MicroFlex® 93-852. Senza silicone, nessun rischio di allergia tipo I. Presa eccezionale grazie alla superficie completamente testurizzata e al design senza schiuma. Idoneo per il contatto con gli alimenti. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanto monouso
Categoria di protezione	Categoria II
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Idoneo al contatto con alimenti

EN 374	modello B (JKT)
Resistenza alle sostanze chimiche	JKT
Materiale	Nitrile
Grado di protezione	Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto	Nitrile
Rivestimento	Nitrile
Spessore	0,12 mm
Lunghezza	245 mm
Contenuto	100
Peso	8,1 g
Colore	nero
Campo di applicazione	Precisione
AQL	TOTALE 1,5
Utilizzo	monouso
Tipo di prodotto	Einweghandschuh