

**Smerigliatrice angolare, Modello: 7222896023****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077111 7222896023
GTIN	4014586900339
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.

- **Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.**
- **Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.**
- **Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).**
- **Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.**

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²
Ø Massimo disco	125 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Dispositivo di uomo morto	no

Potenza assorbita	1400 W
Denominazione originale prodotto	CG14-125V
Tensione di rete	230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Alimentazione	Alimentazione di rete
Particolarità	Regolazione elettronica della velocità
Lunghezza cavo	4 m
Numero massimo giri	2800 - 11500 min ⁻¹
Profondità massima di taglio	35 mm
Peso	2,3 kg
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari