

REMS

Filiera a cricco "EVA Set R" con cassetta in lamiera di acciaio, Modello: 3/8-1.1/4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	820301 3/8-1.1/4
GTIN	4039976048347
Classe articolo	84B

Descrizione

Esecuzione:

Rapida sostituzione della testina mediante l'attacco semplice nella testa del cricchetto con bloccaggio rapido. Testine con asta di manovra lunga e ganasce di precisione. Le testine sono particolarmente resistenti all'usura e intercambiabili. Cricchetto reversibile per serraggio orario e antiorario. Con le filiere per filettare in profondità fino alla parete (su bocchette corte e già installate). Non per tubi VA.

Uso:

Portafiliera pratico da portare nei cantieri. **Il Ø testa ridotto permette di lavorare in punti stretti.**

Per:

Filettatura gas Whitworth **conica 1:16** a norma DIN EN 10226.

Contenuto:

relative testine cad. 1 pz.

(per filettatura gas Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pollici

Asta di manovra: 1 pz.

Nota:

I seguenti componenti sono disponibili anche singolarmente su richiesta:

- **Asta di manovra.**
- **Testine complete di ganasce e ganasce di ricambio.**

Al momento dell'ordine indicare la dimensione desiderata.

Descrizione tecnica

Testine adatte, cad. 1 pz. (per filettatura gas Whitworth)	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pollici
Numero di aste di manovra	1
Norma	DIN EN 10226
Imballaggio	Valigetta di lamiera di acciaio
Tipo di prodotto	Portafiliera

Accessori

Asta di manovra "Central" Modello C1.1/4	820600 C1.1/4
Testina con ganasce Tipo di filettatura R1.1/4	820650 R1.1/4
Valigetta in lamiera di acciaio per portafiliera "Central" Modello C1.1/4	820620 C1.1/4
Testina con ganasce Tipo di filettatura R3/4	820650 R3/4
Testina con ganasce Tipo di filettatura R3/8	820650 R3/8
Testina con ganasce Tipo di filettatura R1/2	820650 R1/2
Testina con ganasce Tipo di filettatura R1	820650 R1