

REMS

Filiera a cricco "EVA Set R" con cassetta in lamiera di acciaio, Modello: 3/8-2**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	820301 3/8-2
GTIN	4039976048378
Classe articolo	84B

Descrizione**Esecuzione:**

Rapida sostituzione della testina mediante l'attacco semplice nella testa del cricchetto con bloccaggio rapido. Testine con asta di manovra lunga e ganasce di precisione. Le testine sono particolarmente resistenti all'usura e intercambiabili. Cricchetto reversibile per serraggio orario e antiorario. Con le filiere per filettare in profondità fino alla parete (su bocchette corte e già installate). Non per tubi VA.

Uso:

Portafiliera pratico da portare nei cantieri. **Il Ø testa ridotto permette di lavorare in punti stretti.**

Per:

Filettatura gas Whitworth **conica 1:16** a norma DIN EN 10226.

Contenuto:

relative testine cad. 1 pz.

(per filettatura gas Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1;

1.1/4; 1.1/2; 2 pollici

Asta di manovra: 1 pz.

Nota:

I seguenti componenti sono disponibili anche singolarmente su richiesta:

- **Asta di manovra.**
- **Testine complete di ganasce e ganasce di ricambio.**

Al momento dell'ordine indicare la dimensione desiderata.

Descrizione tecnica

Testine adatte, cad. 1 pz. (per filettatura gas Whitworth)	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1,1/4; 1,1/2; 2 pollici
Numero di aste di manovra	2
Norma	DIN EN 10226
Imballaggio	Valigetta di lamiera di acciaio
Tipo di prodotto	Portafiliera

Accessori

Asta di manovra "Central" Modello C2	820600 C2
Valigetta in lamiera di acciaio per portafiliera "Central" Modello C2	820620 C2
Testina con ganasce Tipo di filettatura R1/2	820650 R1/2
Testina con ganasce Tipo di filettatura R2	820650 R2
Testina con ganasce Tipo di filettatura R3/8	820650 R3/8
Testina con ganasce Tipo di filettatura R1.1/4	820650 R1.1/4
Testina con ganasce Tipo di filettatura R1.1/2	820650 R1.1/2
Testina con ganasce Tipo di filettatura R1	820650 R1
Asta di manovra "Central" Modello C1.1/4	820600 C1.1/4
Testina con ganasce Tipo di filettatura R3/4	820650 R3/4