

**MIRKA**

### Levigatrici roto-orbitali DEROS II, Modello: 650



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077335 650
GTIN	6416868227239
Classe articolo	07E

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Levigatrice roto-orbitale con **motore elettrico senza spazzole.**

- **Minore consumo di energia. Particolarmente compatta, silenziosa, leggera e potente.**
- **Il motore presenta una potenza maggiore del 20% rispetto a DEROS I ed è in grado di mantenere una velocità costante anche con forti sollecitazioni.**
- **Connessione WLAN e connessione Bluetooth migliorata.**
- **Display a LED RPM sul regolatore del numero di giri, interruttore ON/OFF e velocità bloccabile.**
- **Possibilità di aspirazione esterna.**

##### Uso:

Lavori di asportazione (rettifica di grossatura, intermedia e di precisione) per legno, metallo e vernice. Particolarmente adatta per la rettifica a secco e a umido di superfici profilate o di difficile accesso.

##### Nota:

Mola abrasiva adatta a 6 fori n. art. 567775, a 15 fori n. art. 567558 e ABRANET n. art. 567800.  
Platello di supporto adatto n. art. 567990 Dim. 150.

#### Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth®

## Scheda tecnica

Peso	1,1 kg
Corsa del circuito oscillante	5 mm
Vibrazione massima a norma EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
Potenza assorbita	400 W
Ø Platorello	150 mm
Serie	DEROS II
Numero di oscillazioni	4000 - 10000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Levigatrici roto-orbitali

### **Prodotti correlati**

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/077335-650>