



Durometro digitale a rimbalzo1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	495024 1
GTIN	2050002078604
Classe articolo	49G

Descrizione

Esecuzione:

Corpo robusto in alluminio anodizzato. Valutazione a norma DIN 50156 e ASTM A956 in Rockwell HRC e HRB, Vickers HV, Brinell HB e acciaio con resistenza alla trazione. Il dispositivo può essere utilizzato con l'orientamento desiderato (orizzontale, verso l'alto, verso il basso,...). Memoria interna per >1000000 valori di misura, interfaccia USB per la trasmissione dei dati alla chiavetta USB.

Precisione:

±4 HL (0,5% a 800 HL).

Fornitura:

Compresi apparecchio per prova d'urto mod. D, provino di durezza, cavo per la trasmissione dati USB, spazzola, valigetta di trasporto, caricabatterie e certificato del produttore.

Accessori speciali:

Anelli di appoggio per superfici curve, blocchetti di prova con certificato DAkkS e apparecchi per prova d'urto tipo DC, DL, D+15, C e G su richiesta.

Ricambi:

Cavo di collegamento per apparecchio per prova d'urto n. art. 495023.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Peso	430 g
Peso minimo oggetto di prova	2,5 kg
Larghezza	84 mm
Lunghezza	154 mm
Altezza	23 mm