

3M**Cuffie antirumore, dipendenti dal livello del suono Peltor™WS™LiteCom PRO III, Modello: PRO3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	097792 PRO3
GTIN	7318640068070
Classe articolo	04A

Descrizione**Esecuzione:**

Cuffie ad alte prestazioni in funzione del livello del suono con sistema di radiomicrofono analogico e digitale integrato con programmi predefiniti. 16 canali (PMR analogico), 16 canali (PMR digitale). La funzione Bluetooth® Multipoint consente il collegamento continuo con i telefoni cellulari, in modo tale da poter effettuare, accettare e terminare le chiamate senza interrompere il proprio lavoro. Il **microfono impermeabile con sistema di compressione del rumore** permette la trasmissione vocale (VOX) per l'utilizzo in vivavoce negli ambienti rumorosi. Le cuffie sono dotate di una batteria agli ioni di litio **ricaricabile**. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Uso:

Per la comunicazione in ambienti difficili con un livello elevato di inquinamento acustico.

Norma:

EN 352-4; EN 352-6

Fornitura:

Inclusi batteria, caricabatterie, kit igienico extra e protezione per il microfono.

Nota:

Set per igiene al n. art. 097767 Dim. HY83

Descrizione tecnica

Durata batterie	11 h
Peso	490 g
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Valore SNR (valore di isolamento)	33 dB(A)
Norma	EN 352-4
Norma	EN 352-6
Tipo di prodotto	Cuffie antirumore