

Garant**Tagliatubi universali, Per Ø fino a: 54mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	818130 54
GTIN	4067263125129
Classe articolo	81C

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura estremamente robusta per le massime sollecitazioni. Taglio pulito e affidabile grazie a 4 rulli di guida allineati.

Corpo base in alluminio pressofuso. Registrazione rapida del mandrino grazie al principio del cricchetto e al ritorno a molla. Con rotella di ricambio n. art. 818110.

Vantaggi:

Durata elevata grazie al **rivestimento TiN** della rotella. Lavori facili e rapidi grazie a:

- **Impugnatura ergonomica**
- **struttura leggera**
- **Rulli di guida su cuscinetti ad ago e rotella**
- **Sbavatore manuale estraibile con lama S20 con rivestimento TiN.**

Uso:

Impiego versatile per il taglio di tubi in VA, alluminio, ottone e rame.

Ricambi:

Rotella di ricambio n. art. 818110.

Descrizione tecnica

Per Ø esterno del tubo	6 - 54 mm
Peso	720 g
Ø Rotella	19 mm
Rotella foro	4,85 mm
Lunghezza	220 - 280 mm

Larghezza rotella	6,2 mm
Altezza	40 mm
Larghezza	85 mm
Numero di rulli di guida	4
Numero di rotelle	1
Per tubi e altri corpi tondi	VA
Per tubi e altri corpi tondi	Alluminio
Per tubi e altri corpi tondi	Ottone
Per tubi e altri corpi tondi	Rame
Con funzione cricchetto	no
Tipo di prodotto	tagliatubi

Accessori

Set di rulli di guida con cuscinetto a rullini 16 pezzi	818035
Rotella di ricambio	818110
Perni per rotella	819630