

Garant**Set di utensili 150 pezzi, Modello: 692210****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	685000 692210
GTIN	4067263125655
Classe articolo	61H

Descrizione**Esecuzione:**

Borsa portautensili in tessuto di alta qualità **GreenPlus**, dotata di pratici utensili professionali in grado di accompagnarti nelle tue attività quotidiane.

Fornitura:

Set di 9 chiavi maschio piegate esagonali, lunghe, con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9

Set composto da 4 pinze: 1 pz. n. art. 700001 Dim. 4

Chiavi regolabili: 1 pz. n. art. 813501 Dim. 180

Calibro a corsoio: 1 pz. n. art. 410100 Dim. 150

Flessometro 3 m: 1 pz. n. art. 461900 Dim. 3

Metro pieghevole in plastica 2 m: 1 pz. n. art. 466200 Dim. 2

Cutter: 1 pz. n. art. 845020

Cesoia combinata con impugnatura bicomponente, diritta: 1 pz. n. art. 763030 Dim. 205

Giravite portabit: 1 pz. n. art. 676602 Dim. 30

Cricchetto portabit: 1 pz. n. art. 676690 Dim. 1/4

Assortimento di bit, 61 pz.: 1 pz. n. art. 676040

Set di giraviti per viti con intaglio e impronta a croce Phillips: 1 pz. n. art. 666956 Dim. 4/2

Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice, 41 pz.: 1 pz. n. art. 630325 Dim. SD

Busta avvolgibile in tessuto per chiavi a forchetta: 1 pz. n. art. 614835 Dim. 10

Chiave fissa doppia: Cad. 1 pz. n. art. 610600 Dim. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Sbavatori universali: 1 pz. n. art. 839901 Dim. S10

Sbavatore manuale: 1 pz. n. art. 150400 Dim. 12,4

Martello per meccanica: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 300

Set di punte universali in metallo duro, 7 pz.: 1 pz. n. art. 787078 Dim. 7

Lampada frontale (HOLEX): 1 pz. n. art. 081493 Dim. 300

Occhiali di protezione: 1 pz. n. art. 096200 Dim. CLEAR

Riposte in: 1 pz. n. art. 692210 Dim. 1

Nota:

L'utensile viene consegnato sfuso.

Descrizione tecnica

Numero pezzi	150
Profilo di manovra	Giravite a intaglio
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	TriWing
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

Lampada frontale a LED a batteria Modello 300	081493 300
Comodi occhiali di protezione Tinta delle lenti CLEAR	096200 CLEAR
Sbavatore a mano 90° Ø Esterno 12,4 mm	150400 12,4
Calibri a corsoio Intervallo di misurazione 150 mm	410100 150
Flessometro Lunghezza 3 m	461900 3

Metro pieghevole in plastica Lunghezza 2 m	466200 2
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 10X11 mm	610600 10X11
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 12X13 mm	610600 12X13
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 14X15 mm	610600 14X15
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 17X19 mm	610600 17X19
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 18X19 mm	610600 18X19
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 20X22 mm	610600 20X22
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 22X24 mm	610600 22X24
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 8X9 mm	610600 8X9
Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenutaesecuzione cromata Numero di giraviti 9	627132 9
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice41 pezzi Modello SD	630325 SD
Set di 6 giraviti per officinaper viti con intaglio e Phillips Numero di giraviti 4/2	666956 4/2
Set di bit61 pezzi	676040
Giraviti portainseriti per bit con attacco da 1/4 pollicecon magnete Lunghezza lame 30 mm	676602 30
Chiave a cricchetto per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3 Modello 1/4	676690 1/4
Zaino portautensili in tessuto Modello 1	692210 1
Assortimento di pinze con manici4 pezzi Numero pinze 4	700001 4
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 300 g	750110 300
Cesoia universale, impugnatura bicomponentediritta e regolazione dell'apertura Lunghezza complessiva 205 mm	763030 205
Set di punte universali HM Numero di punte 7	787078 7
Chiavi regolabili Lunghezza complessiva 180 mm	813501 180
Sbavatore / raschietto Modello S10	839901 S10
Coltello multiuso con impugnatura in bimatériaucon 3 lame, 18 mm	845020