

Garant**SOGX 070306, HB6530, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	234054 ST1400
GTIN	4045197697738
Classe articolo	21E

Descrizione

Per :

GARANT Power Drill n. art. 234000 – 234015.

Raccomandazioni:

Nella foratura con supporto n. art. 234015 ridurre l'avanzamento al 70%.

Nota:

Non usare come tagliente interno (obbligatorio per il tagliente interno = tipo di materiale da taglio HB630).

Avanzamento f: 0,08 - 0,14 mm/gir.

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	SOGX 070306
Tipo	HB6530
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,08 - 0,14 mm/gir.

Tipo di prodotto

Inserito per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	230 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	190 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
a umido max.	idoneo		