

Polsiera di messa a terra in tessuto, set da 2 pezzi borchia 4,0 mm, Colore: DR**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972802 DR
GTIN	4057989621241
Classe articolo	98E

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente privo di metalli ad eccezione della borchia di collegamento al cavo (nessun contatto tra pelle e metallo). Nastro con fibre in tessuto conduttivo e interno della fibbia in materiale plastico conduttivo. Dotazione standard con collegamento a pulsante di 4,0 mm (compatibile a livello internazionale). Le polsiera di messa a terra sono adattabili alla circonferenza del polso dell'utilizzatore. Polsiere lavabili a 30 °C.

Fornitura:

Set da 2 pezzi.

Descrizione tecnica

Messa a terra di persone	primario
Adattabile alla circonferenza polso personale	sì
Larghezza	22 mm
Colore	rosso scuro
Ø Pulsante	4 mm
Senza metalli	sì
Lunghezza	240 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Lavaggio	Colorati 30 °C
Tipo di prodotto	Polsiera di messa a terra

