

**Polsiera di messa a terra in tessuto, set da 2 pezzi borchia 4,0 mm, Colore: R****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972802 R
GTIN	4057989621258
Classe articolo	98E

**Descrizione****Esecuzione:**

Completamente privo di metalli ad eccezione della borchia di collegamento al cavo (nessun contatto tra pelle e metallo). Nastro con fibre in tessuto conduttivo e interno della fibbia in materiale plastico conduttivo. Dotazione standard con collegamento a pulsante di 4,0 mm (compatibile a livello internazionale). Le polsiera di messa a terra sono adattabili alla circonferenza del polso dell'utilizzatore. Polsiere lavabili a 30 °C.

**Fornitura:**

Set da 2 pezzi.

**Descrizione tecnica**

Colore	rosso
Larghezza	22 mm
Ø Pulsante	4 mm
Messa a terra di persone	primario
Lunghezza	240 mm
Senza metalli	sì
Adattabile alla circonferenza polso personale	sì
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Lavaggio	Colorati 30 °C
Tipo di prodotto	Polsiera di messa a terra

