

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/09mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per sottopiacchetta	269013 2
Misura inserto	9 mm
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Inserto adatto	SC.. 09T3..
Codice ISO portautensile	SSSCR/L 1616H09
Set di viti per inserti	269028 2
Sottopiacchetta	269005 12
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 12	269005 12
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500