

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
12/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260711 12/09
GTIN	4045197655431
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	6 mm
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	6 mm
Misura inserto	9 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Dimensione codolo	12 mm
Inserto adatto	SC.. 09T3..
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	80 mm
Codice ISO portautensile	SSDCN 1212F09
Set di viti per inserti	269028 2
Sottoplacchetta	269005 12
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Sottoplacchetta Modello 12	269005 12
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500