

**Mitutoyo****Riga ottica, lunghezza di misura effettiva L0: 350mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	499241 350
GTIN	4550501371483
Classe articolo	44D

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Con sistema di misura assoluta.**
- **Dopo l'accensione viene visualizzata la posizione corrente, pertanto non è più necessario il complicato avvicinamento ai punti di riferimento.**
- **Montaggio e installazione semplici.**
- **Insensibile ad acqua, olio e polvere grazie all'induzione elettromagnetica.**

### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

### Uso:

Per l'esatto rilevamento e posizionamento degli spostamenti assiali per es. sulle frese, sui torni, sui piani di posizionamento o sugli strumenti di misura. Adatto anche per retrofittare le macchine utensili con un visualizzatore digitale.

### Nota:

**Solo unitamente al visualizzatore n. art. 499356.**

## Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 67
Lunghezza complessiva L <sub>3</sub>	538 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Precisione di misura (20°)	5 µm

Lunghezza di misura effettiva $L_0$	350 mm
Larghezza	22 mm
Lunghezza cavo	3,5 m
Interasse fori $L_2$	518 mm
Percorso massimo testina di misura $L_1$	380 mm
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Riga ottica

---

## Accessori

Visualizzatore digitale Numero di assi visualizzati 2	499356 2
Visualizzatore digitale Numero di assi visualizzati 3	499356 3