

Mitutoyo**Riga ottica, lunghezza di misura effettiva L₀: 500mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 499241 500 |
| GTIN | 4550501371513 |
| Classe articolo | 44D |

Descrizione

Esecuzione:

- **Con sistema di misura assoluta.**
- **Dopo l'accensione viene visualizzata la posizione corrente, pertanto non è più necessario il complicato avvicinamento ai punti di riferimento.**
- **Montaggio e installazione semplici.**
- **Insensibile ad acqua, olio e polvere grazie all'induzione elettromagnetica.**

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per l'esatto rilevamento e posizionamento degli spostamenti assiali per es. sulle frese, sui torni, sui piani di posizionamento o sugli strumenti di misura. Adatto anche per retrofittare le macchine utensili con un visualizzatore digitale.

Nota:

Solo unitamente al visualizzatore n. art. 499356.

Descrizione tecnica

| | |
|---|-----------------------|
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Lunghezza cavo | 3,5 m |
| Percorso massimo testina di misura L ₁ | 540 mm |
| Lunghezza di misura effettiva L ₀ | 500 mm |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Grado di protezione IP | IP 67 |
| Larghezza | 22 mm |
| Precisione di misura (20°) | 5 µm |
| Lunghezza complessiva L ₃ | 698 mm |
| Interasse fori L ₂ | 678 mm |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero |
| Metrologia | digitale |
| Tipo di prodotto | Riga ottica |

Accessori

| | |
|---|----------|
| Visualizzatore digitale Numero di assi visualizzati 2 | 499356 2 |
| Visualizzatore digitale Numero di assi visualizzati 3 | 499356 3 |