

Mitutoyo**Riga ottica, lunghezza di misura effettiva L0: 450mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	499241 450
GTIN	4550501371506
Classe articolo	44D

Descrizione

Esecuzione:

- Con sistema di misura assoluta.
- Dopo l'accensione viene visualizzata la posizione corrente, pertanto non è più necessario il complicato avvicinamento ai punti di riferimento.
- Montaggio e installazione semplici.
- Insensibile ad acqua, olio e polvere grazie all'induzione elettromagnetica.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per l'esatto rilevamento e posizionamento degli spostamenti assiali per es. sulle frese, sui torni, sui piani di posizionamento o sugli strumenti di misura. Adatto anche per retrofittare le macchine utensili con un visualizzatore digitale.

Nota:

Solo unitamente al visualizzatore n. art. 499356.

Descrizione tecnica

Lunghezza cavo	3,5 m
Lunghezza di misura effettiva L ₀	450 mm
Larghezza	22 mm
Grado di protezione IP	IP 67

Lunghezza complessiva L_3	638 mm
Percorso massimo testina di misura L_1	480 mm
Interasse fori L_2	618 mm
Precisione di misura (20°)	5 μm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Riga ottica

Accessori

Visualizzatore digitale Numero di assi visualizzati 2	499356 2
Visualizzatore digitale Numero di assi visualizzati 3	499356 3