

Mitutoyo**Riga ottica, lunghezza di misura effettiva L₀: 600mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	499241 600
GTIN	4550501371520
Classe articolo	44D

Descrizione

Esecuzione:

- **Con sistema di misura assoluta.**
- **Dopo l'accensione viene visualizzata la posizione corrente, pertanto non è più necessario il complicato avvicinamento ai punti di riferimento.**
- **Montaggio e installazione semplici.**
- **Insensibile ad acqua, olio e polvere grazie all'induzione elettromagnetica.**

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per l'esatto rilevamento e posizionamento degli spostamenti assiali per es. sulle frese, sui torni, sui piani di posizionamento o sugli strumenti di misura. Adatto anche per retrofittare le macchine utensili con un visualizzatore digitale.

Nota:

Solo unitamente al visualizzatore n. art. 499356.

Descrizione tecnica

Percorso massimo testina di misura L ₁	640 mm
Larghezza	22 mm
Interasse fori L ₂	778 mm
Lunghezza di misura effettiva L ₀	600 mm

Lunghezza cavo	3,5 m
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza complessiva L ₃	798 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Precisione di misura (20°)	7 µm
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Riga ottica

Accessori

Visualizzatore digitale Numero di assi visualizzati 2	499356 2
Visualizzatore digitale Numero di assi visualizzati 3	499356 3