

**Sega circolare a batteria, Modello: 71360461****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

Sega circolare compatta per metalli a batteria per tagli a freddo rapidi e precisi di lamiere, tubi e profili, con una profondità di taglio fino a 57 mm.

- **Impostazione manuale della velocità.**
- **Contenitore per trucioli di grandi dimensioni.**
- **Dispositivo dell'uomo morto, protezione contro il riavvio e disattivazione della temperatura.**

Fornitura:

Lama per sega circolare a mano, contenitore per trucioli e L-BOXX inclusi. Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie di ricambio e starter set adatti vedi a partire da n. art. 073814 e n. art. 073839.
Per starter set adatti vedi n. art. 073863 – 073867.

Descrizione tecnica

Peso	3,05 kg
Profondità di taglio massima 90°	57 mm
Ø Lama	150 mm

Numero massimo giri	2800 min ⁻¹
Tensione batteria	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	0
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s ²
Esecuzione	Sega circolare per metalli
Denominazione originale prodotto	F-IRONCut57AS
Ø Foro lama	20 mm
Tipo di prodotto	Sega