

Garant UNILINE

CLEANING Wall ESD su ruote, Modello: M**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972890 M
GTIN	4067263126126
Classe articolo	9GD

Descrizione**Esecuzione:**

Piantane a parete doppia, molto stabili, in lamiera di acciaio, pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati \square 9x9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti easyFix. Il pannello di fondo stabile agevola l'installazione e lo spostamento. **Ruote a conduzione elettrica** con 4 ruote piroettanti \varnothing 125 mm, di cui 2 con dispositivo di bloccaggio.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Fornitura:

UNI Wall mobile ESD; contenitore per la raccolta differenziata ESD easyBin n. art. 972910 Dim. 25; vaschette a bocca di lupo ESD n. art. 972321 Dim. AB1 con supporto per vaschette easyFix; portautensili easyFix 90°, lunghezza 100 mm; portautensili doppio easyFix 45°, lunghezza 100 mm; portabottiglie/portaflaconi easyFix con \varnothing interno 90 mm.

Verniciatura:Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD. Non configurabile.****Descrizione tecnica**

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
---	---

Ø Ruota	125 mm
Profondità	750 mm
Altezza	2067 mm
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Peso	69 kg
Larghezza utile	600 mm
Larghezza	600 mm
Portata	75 kg
Serie	Cleaning Wall
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stazione di pulitura

Accessori

Vaschetta a bocca di lupo ESD Modello AB1	972321 AB1
Contenitore per la raccolta differenziata ESD easyBin Volume 25 l	972910 25