

Garant GRIDLINE

### Armadio ESD per utensili con cassetti, 26×24G, Altezza mm / Modello: 800/6A



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972440 800/6A
GTIN	4067263124962
Classe articolo	9GK

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Cassettiera per utensili **conduttiva ESD**, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera per utensili 30×28G completa di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano. Cassetti con fori con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. **Incluso cavo di messa a terra ESD.**

##### Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

##### Nota:

- **Qualora l'armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**

#### Descrizione tecnica

Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Cassetti larghezza utile in G	26
Larghezza utile cassetti	650 mm
Numero dei cassetti	6

## Scheda tecnica

Caratteristiche ESD	sì
Componenti non conduttivi ESD	Tutte le parti in plastica
Cavo di messa a terra ESD incluso	sì
Profondità utile cassette	600 mm
Larghezza	750 mm
Peso	133 kg
Altezza	800 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Profondità	700 mm
Altezza utile	700 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	50 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	Inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

### Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
--	-------------