

Garant GRIDLINE

**Cassettiere su ruote ESD per cassette, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassette: 685/0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Cassettiera per utensili **conduttiva ESD**, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti **conduttive** montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento su 4 lati. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassette. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Per allestimento con cassette 26×24G n. art. 972455.

**Verniciatura:**

Corpo e cassette in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

**Nota:**

- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**
- **Messa a terra attraverso le ruote.**

**Descrizione tecnica**

Altezza	685 mm
Messa a terra	Messa a terra attraverso le ruote
Alloggiamento sopra aperto	no

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza utile	400 mm
Ø Ruota	125 mm
Caratteristiche ESD	sì
Portata massima	600 kg
Profondità	700 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Con sponda di contenimento	sì
Componenti non conduttivi ESD	Tutte le parti in plastica
Larghezza	750 mm
Peso	55 kg
Altezza utile corpo per cassette	400 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Cassettiere su ruote

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
--	-------------