

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote ESD per cassette, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassette: 985/0**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972447 985/0
GTIN	4067263124993
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili **conduttiva ESD**, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti **conduttive** montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento su 4 lati. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassette. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Per allestimento con cassette 26×24G n. art. 972455.

Verniciatura:

Corpo e cassette in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**
- **Messa a terra attraverso le ruote.**

Descrizione tecnica

Caratteristiche ESD	sì
Alloggiamento sopra aperto	no

Ø Ruota	125 mm
Componenti non conduttivi ESD	Tutte le parti in plastica
Altezza utile corpo per cassette	700 mm
Portata massima	600 kg
Altezza	985 mm
Larghezza	750 mm
Messa a terra	Messa a terra attraverso le ruote
Peso	65 kg
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Con sponda di contenimento	sì
Altezza utile	700 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Profondità	700 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Cassettiere su ruote

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
--	-------------