

Garant GRIDLINE

Corpi delle cassette per utensili ESD per cassette, 26×24G, Altezza: 800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972450 800
GTIN	4067263126263
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpi delle cassette per utensili 30×28G, **conduttivi ESD** a norma DIN EN 61340-5-1, adatti per cassette 26×24G. Per montaggio cassette con passo da 25 mm. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Per cassette adatti vedi al n. art. 972453.

Incluso cavo di messa a terra ESD.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termovernicato ESD.**

Nota:

- **Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile della cassettera per utensili.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**

Descrizione tecnica

Altezza	800 mm
Larghezza in G	30
Profondità	700 mm
Cavo di messa a terra ESD incluso	sì

Profondità in G	28
Caratteristiche ESD	sì
Componenti non conduttivi ESD	Tutte le parti in plastica
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	38 kg
Messa a terra	Cavo di massa sull'involucro
Larghezza	750 mm
Portata massima	4000 kg
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×24G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassettiere per utensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
--	-------------