

Garant GRIDLINE

Corpi delle cassette per utensili ESD per cassette, 26×24G, Altezza: 1000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972450 1000
GTIN	4067263126232
Classe articolo	9GK

Descrizione

Esecuzione:

Corpi delle cassette per utensili 30×28G, **conduttivi ESD** a norma DIN EN 61340-5-1, adatti per cassette 26×24G. Per montaggio cassette con passo da 25 mm. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Per cassette adatti vedi al n. art. 972454.

Incluso cavo di messa a terra ESD.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termovernicato ESD.**

Nota:

- **Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile della cassettera per utensili.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**

Descrizione tecnica

Peso	43 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Messa a terra	Cavo di massa sull'involucro
Componenti non conduttivi ESD	Tutte le parti in plastica

Scheda tecnica

Altezza	1000 mm
Caratteristiche ESD	sì
Larghezza in G	30
Cavo di messa a terra ESD incluso	sì
Larghezza	750 mm
Profondità	700 mm
Portata massima	4000 kg
Profondità in G	28
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×24G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassettiere per utensili

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/972450-1000>