

Garant GRIDLINE

Cassetto ESD, 36×24G, Altezza frontalini cassette: 50mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972473 50
GTIN	4067263126409
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 50 kg.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Descrizione tecnica

Profondità utile	600 mm
Larghezza utile in G	36
Profondità utile in G	24
Portata cassetti/ripiani estraibili	50 kg
Larghezza utile	900 mm
Peso	14 kg
Con cassetti con sblocco di sicurezza	no
Campo d'impiego	Cassettiera per utensili
Altezza frontalino	50 mm
Superficie utile dei cassetti in G	36×24

Altezza utile	25 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	36×24G
Tipo di prodotto	Cassetto