

Garant GRIDLINE

Cassettiera ESD per utensili con cassetti 50 kg, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 900/6A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972460 900/6A
GTIN	4067263126546
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili **conduttiva ESD**, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera per utensili 40×28G completa di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Incluso cavo di messa a terra ESD.

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

- **Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**

Descrizione tecnica

Profondità utile cassetti	600 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Cassetti larghezza utile in G	36

Profondità	700 mm
Larghezza	1000 mm
Superficie utile dei cassetti in G	36×24
Altezza utile	800 mm
Larghezza utile cassetti	900 mm
Altezza	900 mm
Peso	151 kg
Portata cassetti/ripiani estraibili	50 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	36×24G
Tipo di prodotto	Cassettiera per utensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpi delle cassette per utensili ESD per cassetti Altezza 900 mm	972470 900
Cassetto ESD Altezza frontalini cassetti 150 mm	972473 150
Cassetto ESD Altezza frontalini cassetti 200 mm	972473 200
Cassetto ESD Altezza frontalini cassetti 75 mm	972473 75