


Garant

Inserto di troncatura neutro, HU9310, Larghezza gola w: 8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273298 8
GTIN	4067263126829
Classe articolo	21J

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

Rivestimento	non rivestito
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,19 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Larghezza gola w	8 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU9310
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro

Tipo di prodotto

Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	380 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	360 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	280 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		