



Carrello per officina, incluso set di utensili universali, 241 pezzi per 7 cassettei, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	689500 1
GTIN	4067263129516
Classe articolo	66H

Descrizione

Esecuzione:

Carrello per officina compatto con 7 cassettei. I cassettei sono dotati di un **assortimento di 241 utensili universali HOLEX**, tra cui figurano i seguenti strumenti: chiavi, pinze, chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice, utensili a percussione, pinze per anelli di sicurezza, giraviti e articoli supplementari. L'utensile dei **6 cassettei superiori** si trova negli alloggiamenti bicolori in espanso rigido in PE, grazie ai quali è possibile assegnare a ogni utensile il proprio posto all'interno del carrello per officina. L'utensile nel cassetto inferiore può essere inserito liberamente ed essere integrato in modo personalizzato con altri attrezzi.

Fornitura:

Carrelli per officina con estrazione totale e 7 cassettei: 1× n. art. 914705 Dim. 7
 Strumento di misura e accessori (22 pezzi): 1× n. art. 689501 Dim. 1 Insetto in espanso rigido
 1× n. art. 081437 Dim. BLACK lampada tascabile a LED, con batterie
 1× n. art. 085154 Dim. B Marcatore permanente Dura-Ink® 15
 1× n. art. 096845 Dim. CLEAR Comodi occhiali di protezione
 1× n. art. 410200 Dim. 150 Calibri a corsoio, nonio 1/20
 1× n. art. 458800 Dim. HM Punta a tracciare diritta in metallo duro
 1× n. art. 461805 Dim. 300 Riga in acciaio flessibile, sottile, inossidabile, esecuzione opaca con scala sul lato posteriore
 1× n. art. 462014 Dim. 3 Flessometro con lettura in mm/pollici
 1× n. art. 466200 Dim. 2 Metro pieghevole in plastica
 1× n. art. 467436 Dim. 400 Livella a bolla in alluminio, con magnete
 1× n. art. 844525 Dim. 1F Coltello spelafili con impugnatura in plastica, pieghevole

- 1× n. art. 845010 Dim. 10 Set di 10 lame preincise a settori, 18 mm, "experience"
- 1× n. art. 845039 Dim. 160 Coltello multiuso con impugnatura in zinco pressofuso, per lame da 18 mm
- 1× n. art. 452600 Dim. 150X100 Squadra a cappello, precisione 2
- Set di 21 chiavi: 1× n. art. 689501 Dim. 2 Inserto in espanso rigido
- 1× n. art. 613950 Dim. 21; 22 Chiave combinata
- 1× n. art. 613960 Dim. 9 Set di chiavi combinate
- 1× n. art. 614805 Dim. 7; 8; 10; 13; 17 Chiave a forchetta / a cricchetto
- 1× n. art. 622201 Dim. 7; 8; 10; 13 Chiave a bussola con impugnatura, lunga
- 1× n. art. 813961 Dim. 200 Chiave regolabile a rullino con manico rivestito
- Set di 115 chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice: 1× n. art. 689501 Dim. 3 Inserto in espanso rigido
- 1× n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 Bussola esagonale da 1/4 pollice
- 1× n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5 Bussola esagonale, 1/4 pollice, corta
- 1× n. art. 632090 Dim. 1/4 Cricchetto reversibile, 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido
- 1× n. art. 632420 Dim. 50; 100 Prolunga, 1/4 pollice
- 1× n. art. 633029 Dim. 116 Impugnatura a T, 1/4 pollice
- 1× n. art. 633520 Dim. 1/4 Snodo cardanico, 1/4 pollice
- 1× n. art. 640190 Dim. 1/2 Cricchetto reversibile, 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido
- 1× n. art. 641020 Dim. 125; 255 Prolunga, 1/2 pollice
- 1× n. art. 641320 Dim. 295 Impugnatura a T, 1/2 pollice
- 1× n. art. 641620 Dim. 1/2 Snodo cardanico, 1/2 pollice
- 1× n. art. 642120 Dim. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 Bussola poligonale, 1/2 pollice
- 1× n. art. 643220 Dim. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 Bussola esagonale, 1/2 pollice
- 1× n. art. 675597 Dim. 71 Set di 71 bit
- 1× n. art. 676566 Dim. 1 Giravite portainseriti con portabit con bit da 1/4 pollice, con cricchetto e magnete
- 1× n. art. 676668 Dim. 60 Giravite portainseriti con magnete per bit da 1/4 pollice
- 1× n. art. 676950 Dim. 4/4 Adattatore con attacco esagonale C 6,3 da 1/4 pollice
- Set di 32 giraviti: 1× n. art. 689501 Dim. 4 Inserto in espanso rigido
- 1× n. art. 625701 Dim. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 Giravite per viti Torx®
- 1× n. art. 627225 Dim. 9 Set di chiavi maschio piegate esagonali, nichelate
- 1× n. art. 660701 Dim. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta
- 1× n. art. 664201 Dim. 4; 5,5; 6,5 Giravite per viti con intaglio, corto
- 1× n. art. 668401 Dim. 0; 1; 2; 3 Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta
- 1× n. art. 668471 Dim. 1; 2 Giravite per viti con impronta a croce Phillips, corto
- Set di 12 pinze: 1× n. art. 689501 Dim. 5 Inserto in espanso rigido
- 1× n. art. 702995 Dim. 180 Pinza universale in vanadio, lucidata, con manici in bimateriale rivestiti
- 1× n. art. 706145 Dim. 250 Pinza regolabile bonderizzata con manici rivestiti
- 1× n. art. 713195 Dim. 200 Pinza a becchi mezzotondi diritti, lucidata, con manici rivestiti
- 1× n. art. 713595 Dim. 200 Pinza a becchi mezzotondi piegati, lucidata, con manici rivestiti
- 1× n. art. 719805 Dim. J1; J2 Pinze per anelli di sicurezza interni, forma C, ganasce diritte
- 1× n. art. 719905 Dim. A1; A2 Pinze per anelli di sicurezza esterni, forma A, ganasce diritte
- 1× n. art. 725245 Dim. 160 Tronchese a tagliente laterale lucido, con manici rivestiti

1× n. art. 818305 Tagliatubi di piccole dimensioni con 4 rulli di guida
 1× n. art. 860351 Dim. 50 Strettoio a molla
 Set di materiali abrasivi e utensili a percussione - 18 pezzi: 1× n. art. 689501 Dim. 6 Inserto in espanso rigido
 1× n. art. 517420 Dim. 250 Set di 5 lime con impugnatura bicomponente in busta avvolgibile
 1× n. art. 557660 Dim. F Blocchetto di pietra abrasiva universale
 1× n. art. 575000 Dim. 4 Spazzola manuale, filo in acciaio liscio da 0,35 mm
 1× n. art. 748000 Dim. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 Cacciaspine con bussola di guida
 1× n. art. 750530 Dim. 500 Martello da fabbro con manico tricomponente
 1× n. art. 755500 Dim. A400 Martello di gomma, nero
 Articoli complementari, 21 pezzi: 1× n. art. 081670 Dim. 500 Asta magnetica flessibile
 1× n. art. 115051 Dim. 1-10 Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 con cassetta
 1× n. art. 580800 Dim. Seghetto in metallo con impugnatura, con lama bimetallica, 24 denti
 1× n. art. WM0002 Dim. E Carte da gioco Schafkopf

Nota:

L'utensile viene consegnato sfuso. La spedizione del carrello per officina equipaggiato n. art. 689500 Dim. 1 può essere effettuata solo all'interno dell'UE.

Descrizione tecnica

Numero dei cassetti	7
Tipo di prodotto	Carrelli per officina

Accessori

Lampade tascabili a LED con batterie Colore BLACK	081437 BLACK
Asta magnetica flessibile Forza di trazione del magnete 500 g	081670 500
Marcatore permanente Dura-Ink® 15 Colore inchiostro B	085154 B
Comodi occhiali di protezione Tinta delle lenti CLEAR	096845 CLEAR
Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 con cassetta Modello 1-10	115051 1-10
Calibri a corsoio Nonio 1/20 Intervallo di misurazione 150 mm	410200 150
Punta a tracciare diritta in HM Modello HM	458800 HM

Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca con scala sul lato posteriore. Lunghezza complessiva 300 mm	461805 300
Flessometro con lettura in mm/pollici Lunghezza del nastro 3 m	462014 3
Metro pieghevole in plastica Lunghezza 2 m	466200 2
Livella a bolla in alluminio con magnete Lunghezza 400 mm	467436 400
Set di 5 lime con impugnatura bicomponente in busta avvolgibile Lunghezza senza codolo 250 mm	517420 250
Blocchetto di pietra abrasiva universale Modello F	557660 F
Spazzola manuale Filo in acciaio liscio da 0,35 mm Numero di file 4	575000 4
Seghetto in metallo con impugnatura con lama bimetallica, 24 denti	580800
Chiave combinata Apertura 21 mm	613950 21
Chiave combinata Apertura 22 mm	613950 22
Set di chiavi combinate Numero chiavi 9	613960 9
Chiavi a forchetta / a cricchetto Apertura 10 mm	614805 10
Chiavi a forchetta / a cricchetto Apertura 13 mm	614805 13
Chiavi a forchetta / a cricchetto Apertura 17 mm	614805 17
Chiavi a forchetta / a cricchetto Apertura 7 mm	614805 7
Chiavi a forchetta / a cricchetto Apertura 8 mm	614805 8
Chiave a bussola con impugnatura lunga Apertura 10 mm	622201 10
Chiave a bussola con impugnatura lunga Apertura 13 mm	622201 13
Chiave a bussola con impugnatura lunga Apertura 7 mm	622201 7
Chiave a bussola con impugnatura lunga Apertura 8 mm	622201 8
Giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX10	625701 TX10
Giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX15	625701 TX15
Giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX20	625701 TX20
Giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX25	625701 TX25
Giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX6	625701 TX6

Giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX7	625701 TX7
Giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX8	625701 TX8
Giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX9	625701 TX9
Set di chiavi maschio esagonali piegate esecuzione nichelata Numero di giraviti 9	627225 9
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631020 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631020 11
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631020 13
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631020 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631020 4,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631020 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631020 5,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631020 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631020 7
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631020 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631020 9
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 3 mm	631720 3
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 4 mm	631720 4
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 5 mm	631720 5
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632090 1/4
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 100 mm	632420 100
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	632420 50
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633520 1/4
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640190 1/2
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 125 mm	641020 125

Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641020 255
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641320 295
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641620 1/2
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642120 13
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642120 14
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642120 15
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642120 16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642120 17
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642120 18
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642120 19
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642120 21
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642120 22
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642120 24
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643220 10
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643220 12
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643220 14
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 17 mm	643220 17
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643220 5
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643220 6
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643220 8
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 10 mm	660701 10
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 2,5 mm	660701 2,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 3,5 mm	660701 3,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 5,5 mm	660701 5,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 7 mm	660701 7

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 8 mm	660701 8
Giravite per viti con intaglio, corto Larghezza delle punte b 4 mm	664201 4
Giravite per viti con intaglio, corto Larghezza delle punte b 5,5 mm	664201 5,5
Giravite per viti con intaglio, corto Larghezza delle punte b 6,5 mm	664201 6,5
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 0	668401 0
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 1	668401 1
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 2	668401 2
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 3	668401 3
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, corto Dim. dell'impronta a croce 1	668471 1
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, corto Dim. dell'impronta a croce 2	668471 2
Set di bit 71 pezzi Numero pezzi 71	675597 71
Giraviti portainseriti con portabit per bit da 1/4 pollice con cricchetto e magnete Modello 1	676566 1
Giraviti portainseriti per bit con attacco da 1/4 pollice con magnete Lunghezza lame 60 mm	676668 60
Adattatore con attacco esagonale C 6,3 da 1/4 pollice Modello 4/4	676950 4/4
Pinza universale in vanadio, lucidata, con manici in bimateriale Lunghezza complessiva 180 mm	702995 180
Pinza regolabile bonderizzata, con manici Lunghezza complessiva 250 mm	706145 250
Pinza a becchi mezzotondi dritti, lucidata, con manici Lunghezza complessiva 200 mm	713195 200
Pinza a becchi mezzotondi piegati, lucidata, con manici Lunghezza complessiva 200 mm	713595 200

Pinza per anelli di sicurezza Modello J1	719805 J1
Pinza per anelli di sicurezza Modello J2	719805 J2
Pinza per anelli di sicurezza Modello A1	719905 A1
Pinza per anelli di sicurezza Modello A2	719905 A2
Tronchese a tagliente laterale lucido, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 160 mm	725245 160
Cacciaspine con bussola di guida Ø Punta 0,9 mm	748000 0,9
Cacciaspine con bussola di guida Ø Punta 1,4 mm	748000 1,4
Cacciaspine con bussola di guida Ø Punta 1,8 mm	748000 1,8
Cacciaspine con bussola di guida Ø Punta 2,4 mm	748000 2,4
Cacciaspine con bussola di guida Ø Punta 2,8 mm	748000 2,8
Cacciaspine con bussola di guida Ø Punta 3,4 mm	748000 3,4
Cacciaspine con bussola di guida Ø Punta 3,9 mm	748000 3,9
Cacciaspine con bussola di guida Ø Punta 4,9 mm	748000 4,9
Cacciaspine con bussola di guida Ø Punta 5,9 mm	748000 5,9
Martello da fabbro con manico tricomponente Peso senza manico 500 g	750530 500
Martello di gomma nero Modello A400	755500 A400
Chiave regolabile a rullino con manico rivestito Lunghezza complessiva 200 mm	813961 200
Tagliatubi di piccole dimensioni con 4 rulli di guida	818305
Coltello spellafili con impugnatura in plastica, richiudibile Modello 1F	844525 1F
Set di 10 lame preincise a settori "experience", 18 mm Numero 10	845010 10
Coltello multiuso con impugnatura in zinco pressofuso 18 mm Lunghezza complessiva 160 mm	845039 160
Strettoio a molla Apertura 50 mm	860351 50
Carrelli portautensili per officina con cassette ad estrazione totale Numero dei cassette 7	914705 7