



## Carrello per officina incl. set di utensili per elettricisti, 111 pezzi per 6 cassette, Modello: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	689505 1
GTIN	4067263129509
Classe articolo	66H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Carrello per officina compatto con 7 cassette. I cassette sono dotati di un **assortimento di 111 utensili per elettricisti HOLEX**, tra cui figurano i seguenti strumenti: Chiavi, pinze, chiavi a bussola da 3/8 pollice e 1/2 pollice, giraviti, articoli supplementari e utensili per spellatura, taglio e crimpaggio. L'utensile dei **5 cassette** superiori si trova negli alloggiamenti bicolori in espanso rigido in PE, grazie ai quali è possibile assegnare a ogni utensile il proprio posto all'interno del carrello per officina. I 2 cassette rimanenti possono essere allestiti in base alle proprie esigenze.

#### Fornitura:

Carrelli per officina con estrazione totale e 7 cassette: 1× n. art. 914705 Dim. 7

Strumento di misura e accessori (22 pezzi): 1× n. art. 689506 Dim. 1 Inserto in espanso rigido

1× n. art. 085154 Dim. B Marcatore permanente Dura-Ink® 15

1× n. art. 096845 Dim. CLEAR Comodi occhiali di protezione

1× n. art. 410200 Dim. 150 Calibri a corsoio, nonio 1/20

1× n. art. 452600 Dim. 150X100 Squadra a cappello, precisione 2

1× n. art. 458800 Dim. HM Punta a tracciare diritta in metallo duro

1× n. art. 461805 Dim. 300 Riga in acciaio flessibile, sottile, inossidabile, esecuzione opaca con scala sul lato posteriore

1× n. art. 462014 Dim. 3 Flessometro con lettura in mm/pollici

1× n. art. 466200 Dim. 2 Metro pieghevole in plastica

1× n. art. 467475 Dim. 250 Livella a bolla per quadri elettrici con magnete

1× n. art. 844525 Dim. 1F Coltello spelafili con impugnatura in plastica, pieghevole

1× n. art. 845010 Dim. 10 Set di 10 lame preincise a settori, 18 mm, "experience"

1× n. art. 845039 Dim. 160 Coltello multiuso con impugnatura in zinco pressofuso, per lame da 18 mm

Set di 22 chiavi: 1× n. art. 689506 Dim. 2 Inserto in espanso rigido

1× n. art. 613333 Dim. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 Chiave a forchetta semplice, completamente isolata

1× n. art. 614833 Dim. 10; 11; 13; 14; 19; 24 Chiave poligonale semplice con cricchetto, completamente isolata

1× n. art. 618203 Dim. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 Chiave poligonale semplice, completamente isolata

1× n. art. 814006 Dim. 200 Chiave regolabile a rullino, isolata a norme VDE

Set di 35 chiavi a bussola da 3/8 e 1/2 pollice: 1× n. art. 689506 Dim. 3 Inserto in espanso rigido

1× n. art. 637681 Dim. 3/8 Cricchetto reversibile, 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido, completamente isolato

1× n. art. 637683 Dim. 3/8 Impugnatura a T, 3/8 pollice, completamente isolato

1× n. art. 637685 Dim. 125 Prolunga, 3/8 pollice, completamente isolata

1× n. art. 637687 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 Bussola esagonale, 3/8 pollice, completamente isolata

1× n. art. 637689 Dim. 5; 6; 8 Bussola esagonale, 3/8 pollice, completamente isolata

1× n. art. 643801 Dim. 1/2 Cricchetto reversibile, 1/2 pollice, completamente isolato

1× n. art. 643803 Dim. 1/2 Impugnatura a T, 1/2 pollice, completamente isolato

1× n. art. 643805 Dim. 125 Prolunga, 1/2 pollice, completamente isolata

1× n. art. 643807 Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 Bussola esagonale, 1/2 pollice, completamente isolata

1× n. art. 643809 Dim. 5; 6; 8; 10 Bussola esagonale, 1/2 pollice, completamente isolata

Set di 21 giraviti: 1× n. art. 689506 Dim. 4 Inserto in espanso rigido

1× n. art. 625780 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 Giravite per elettricisti per viti Torx®, completamente isolato

1× n. art. 663301 Dim. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 Giravite per elettricisti per viti con intaglio, completamente isolato

1× n. art. 665050 Dim. 3 Cercafase unipolare

1× n. art. 668631 Dim. 0; 1; 2; 3; 4 Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, completamente isolato

Articoli complementari, 2 pezzi: 1× n. art. 081670 Dim. 500 Asta magnetica flessibile

1× n. art. 473320 Dim. 9917 Multimetro

1× n. art. WM0002 Dim. E Carte da gioco Schafkopf

**Nota:**

**L'utensile viene consegnato sfuso. La spedizione del carrello per officina equipaggiato n. art. 689505 Dim. 1 può essere effettuata solo all'interno dell'UE.**

---

**Descrizione tecnica**

Numero dei cassetti

6

Tipo di prodotto

Carrelli per officina

## Accessori

Lampade tascabili a LED con batterie Colore BLACK	081437 BLACK
Asta magnetica flessibile Forza di trazione del magnete 500 g	081670 500
Marcatore permanente Dura-Ink® 15 Colore inchiostro B	085154 B
Comodi occhiali di protezione Tinta delle lenti CLEAR	096845 CLEAR
Calibri a corsoio Nonio 1/20 Intervallo di misurazione 150 mm	410200 150
Punta a tracciare diritta in HM Modello HM	458800 HM
Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca con scala sul lato posteriore. Lunghezza complessiva 300 mm	461805 300
Flessometro con lettura in mm/pollici Lunghezza del nastro 3 m	462014 3
Metro pieghevole in plastica Lunghezza 2 m	466200 2
Livella a bolla per quadri elettrici con magnete Lunghezza 250 mm	467475 250
Multimetro Tipo di dispositivo 9917	473320 9917
Chiavi a forchetta semplici interamente isolati Apertura 10 mm	613333 10
Chiavi a forchetta semplici interamente isolati Apertura 11 mm	613333 11
Chiavi a forchetta semplici interamente isolati Apertura 13 mm	613333 13
Chiavi a forchetta semplici interamente isolati Apertura 14 mm	613333 14
Chiavi a forchetta semplici interamente isolati Apertura 17 mm	613333 17
Chiavi a forchetta semplici interamente isolati Apertura 19 mm	613333 19
Chiavi a forchetta semplici interamente isolati Apertura 24 mm	613333 24

Chiavi a forchetta semplici interamente isolati Apertura 8 mm	613333 8
Chiave poligonale semplice con cricchetto interamente isolati Apertura 10 mm	614833 10
Chiave poligonale semplice con cricchetto interamente isolati Apertura 11 mm	614833 11
Chiave poligonale semplice con cricchetto interamente isolati Apertura 13 mm	614833 13
Chiave poligonale semplice con cricchetto interamente isolati Apertura 14 mm	614833 14
Chiave poligonale semplice con cricchetto interamente isolati Apertura 19 mm	614833 19
Chiave poligonale semplice con cricchetto interamente isolati Apertura 24 mm	614833 24
Chiave poligonale semplice interamente isolati Apertura 10 mm	618203 10
Chiave poligonale semplice interamente isolati Apertura 13 mm	618203 13
Chiave poligonale semplice interamente isolati Apertura 14 mm	618203 14
Chiave poligonale semplice interamente isolati Apertura 17 mm	618203 17
Chiave poligonale semplice interamente isolati Apertura 19 mm	618203 19
Chiave poligonale semplice interamente isolati Apertura 24 mm	618203 24
Chiave poligonale semplice interamente isolati Apertura 8 mm	618203 8
Giravite per elettricisti per viti Torx®, interamente isolati Impronta Torx® TX10	625780 TX10
Giravite per elettricisti per viti Torx®, interamente isolati Impronta Torx® TX15	625780 TX15
Giravite per elettricisti per viti Torx®, interamente isolati Impronta Torx® TX20	625780 TX20
	625780 TX25

Giravite per elettricisti per viti Torx®, interamente isolati  
Impronta Torx® TX25

Giravite per elettricisti per viti Torx®, interamente isolati  
Impronta Torx® TX30

625780 TX30

Giravite per elettricisti per viti Torx®, interamente isolati  
Impronta Torx® TX8

625780 TX8

Giravite per elettricisti per viti Torx®, interamente isolati  
Impronta Torx® TX9

625780 TX9

Cricchetto reversibile, 3/8 pollice, a sbloccaggio  
rapido interamente isolati Modello 3/8

637681 3/8

Impugnatura a T, 3/8 pollice interamente isolati Modello  
3/8

637683 3/8

Prolunga, 3/8 pollice interamente isolati Lunghezza  
complessiva 125 mm

637685 125

Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati  
Apertura 10 mm

637687 10

Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati  
Apertura 11 mm

637687 11

Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati  
Apertura 12 mm

637687 12

Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati  
Apertura 13 mm

637687 13

Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati  
Apertura 14 mm

637687 14

Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati  
Apertura 15 mm

637687 15

Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati  
Apertura 16 mm

637687 16

Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati  
Apertura 17 mm

637687 17

Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati  
Apertura 18 mm

637687 18

Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati  
Apertura 19 mm

637687 19

637687 8

Bussola esagonale da 3/8 pollice interamente isolati  
Apertura 8 mm

Bussola esagonale, 3/8 pollice interamente isolati  
Esagonale 5 mm

637689 5

Bussola esagonale, 3/8 pollice interamente isolati  
Esagonale 6 mm

637689 6

Bussola esagonale, 3/8 pollice interamente isolati  
Esagonale 8 mm

637689 8

Cricchetto reversibile, 1/2 pollice interamente isolati  
Modello 1/2

643801 1/2

Impugnatura a T, 1/2 pollice interamente isolati Modello  
1/2

643803 1/2

Prolunga, 1/2 pollice interamente isolati Lunghezza  
complessiva 125 mm

643805 125

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati  
Apertura 10 mm

643807 10

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati  
Apertura 11 mm

643807 11

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati  
Apertura 12 mm

643807 12

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati  
Apertura 13 mm

643807 13

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati  
Apertura 14 mm

643807 14

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati  
Apertura 16 mm

643807 16

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati  
Apertura 17 mm

643807 17

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati  
Apertura 18 mm

643807 18

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati  
Apertura 19 mm

643807 19

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati  
Apertura 22 mm

643807 22

643807 24

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati  
Apertura 24 mm

Bussola esagonale, 1/2 pollice. interamente isolati  
Esagonale 10 mm

643809 10

Bussola esagonale, 1/2 pollice. interamente isolati  
Esagonale 5 mm

643809 5

Bussola esagonale, 1/2 pollice. interamente isolati  
Esagonale 6 mm

643809 6

Bussola esagonale, 1/2 pollice. interamente isolati  
Esagonale 8 mm

643809 8

Giravite per elettricisti per viti con intaglio interamente  
isolati Larghezza delle punte b 10 mm

663301 10

Giravite per elettricisti per viti con intaglio interamente  
isolati Larghezza delle punte b 2,5 mm

663301 2,5

Giravite per elettricisti per viti con intaglio interamente  
isolati Larghezza delle punte b 3 mm

663301 3

Giravite per elettricisti per viti con intaglio interamente  
isolati Larghezza delle punte b 3,5 mm

663301 3,5

Giravite per elettricisti per viti con intaglio interamente  
isolati Larghezza delle punte b 4 mm

663301 4

Giravite per elettricisti per viti con intaglio interamente  
isolati Larghezza delle punte b 5,5 mm

663301 5,5

Giravite per elettricisti per viti con intaglio interamente  
isolati Larghezza delle punte b 6,5 mm

663301 6,5

Giravite per elettricisti per viti con intaglio interamente  
isolati Larghezza delle punte b 8 mm

663301 8

Cercafase unipolare Larghezza dei taglienti 3 mm

665050 3

Cacciavite per elettricisti per viti con impronta a croce  
Phillips interamente isolati Dim. dell'impronta a croce 0

668631 0

Cacciavite per elettricisti per viti con impronta a croce  
Phillips interamente isolati Dim. dell'impronta a croce 1

668631 1

Cacciavite per elettricisti per viti con impronta a croce  
Phillips interamente isolati Dim. dell'impronta a croce 2

668631 2

Cacciavite per elettricisti per viti con impronta a croce  
Phillips interamente isolati Dim. dell'impronta a croce 3

668631 3

Cacciavite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips interamente isolati Dim. dell'impronta a croce 4	668631 4
Assortimento di 4 pinze isolate a norme VDE Numero pinze 4	700121 4
Pinza regolabile manici rivestiti a norma VDE Lunghezza complessiva 250 mm	705746 250
Spellafili di precisione a regolazione continua Per Ø Conduttore 016-08 mm	728501 016-08
Pinza di serraggio per capicorda Per sezione del filo 10 mm <sup>2</sup>	729456 10
Cesoia per cavi piccola Lunghezza complessiva 160 mm	730100 160
Forbice per elettricisti con impugnatura bicomponente e spellafili Lunghezza complessiva 140 mm	768802 140
Chiavi regolabili a rullo isolamento a norme VDE Lunghezza complessiva 200 mm	814006 200
Coltello spellafili con impugnatura in plastica, richiudibile Modello 1F	844525 1F
Set di 10 lame preincise a settori "experience", 18 mm Numero 10	845010 10
Coltello multiuso con impugnatura in zinco pressofuso 18 mm Lunghezza complessiva 160 mm	845039 160
Carrelli portautensili per officina con cassette ad estrazione totale Numero dei cassette 7	914705 7