

Garant GRIDLINE

Cassetti ESD, 20×20G, Altezza frontalini cassetti: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972045 200
GTIN	4067263129684
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Per:

Tutti gli alloggiamenti ESD 24G.

Verniciatura:

Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

Per ogni cassetiera è possibile prevedere un solo cassetto con altezza frontalini da 50 mm, da inserire esclusivamente nella posizione più alta.

Descrizione tecnica

Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Altezza frontalino	200 mm
Profondità utile in G	20
Profondità utile	500 mm
Larghezza utile	500 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Altezza utile	175 mm

Scheda tecnica

Larghezza utile in G	20
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20×20G
Tipo di prodotto	Cassetto