

Garant **GRIDLINE**

## Cassetti ESD, 20×20G, Altezza frontalini cassetti: 75mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972045 75
GTIN	4067263129646
Classe articolo	9GG

### Descrizione

#### Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

#### Per:

Tutti gli alloggiamenti ESD 24G.

#### Verniciatura:

Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

#### Nota:

Per ogni cassetiera è possibile prevedere un solo cassetto con altezza frontalini da 50 mm, da inserire esclusivamente nella posizione più alta.

### Descrizione tecnica

Profondità utile	500 mm
Larghezza utile in G	20
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Altezza frontalino	75 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Larghezza utile	500 mm
Profondità utile in G	20
Altezza utile	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %

## Scheda tecnica

Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20×20G
Tipo di prodotto	Cassetto