

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro ESD Vario con cassettera, altezza 850 mm, inserto ESD, 20x20G, Lunghezza piano: 1500/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972161 1500/6
GTIN	4067263129714
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti larghe 50 mm con traversa e attacco per la regolazione dell'altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore solidità. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale e guide telescopiche differenziali**, portata di 75 kg. Piano di lavoro in pannello truciolare interamente conduttivo da 50 mm. Rivestimento superiore in laminato HPL conduttivo EGB 0,8 mm. Lato inferiore con sistema di trazioni opposte in laminato bianco. Bordo in ABS antistatico di 3 mm su tutto il perimetro. Con tubo di acciaio interno come profilo di rinforzo.

**Collocamento:**

Altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Fornitura:**

1 x strutture portanti, 1 x coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

**Verniciatura:**

Cassettera e strutture portanti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciate ESD**.

**Nota:**

Foro centrale per componente di messa a terra n. art. 972827 Dim. INT2W sul lato inferiore del piano di lavoro ESD. Componente di messa a terra da ordinare separatamente. Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

**Descrizione tecnica**

Altezza corpo per cassette	800 mm
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Altezza	850 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza utile corpo per cassette	700 mm
Cassette larghezza utile in G	20
Spessore piano di lavoro	50 mm
Cassette profondità utile in G	20
Profondità	750 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Larghezza	1500 mm
Serie	vario
Numero dei cassette	6
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetti ESD Altezza frontalini cassette 100 mm	972035 100
Cassetti ESD Altezza frontalini cassette 125 mm	972035 125
Cassetti ESD Altezza frontalini cassette 150 mm	972035 150
Cassetti ESD Altezza frontalini cassette 200 mm	972035 200
Cassetti ESD Altezza frontalini cassette 50 mm	972035 50
Cassetti ESD Altezza frontalini cassette 75 mm	972035 75
Alloggiamento ESD 24G per la dotazione personalizzata con cassette Altezza alloggiamento 800 mm	972040 800
Piano di lavoro ESD Lungh. piano 1500 mm	972160 1500
Struttura portante ESD Altezza 800 mm	972180 800
Raccordo a gomito Modello 1	972195 1