



Testina a regolazione micrometrica KOMET® M03Speed, Ø Dmin.: 29mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238370 29
GTIN	4047109074620
Classe articolo	24I

Descrizione

Esecuzione:

- **Bilanciatura dinamica per impiego a elevato numero di giri.**
- **Sistema modulare.**
- **Regolazione micrometrica senza ulteriore bloccaggio.**
- **Con attacco ABS® per elevata precisione di sostituzione.**
- **Regolazione rapida grazie alla preimpostazione della cartuccia.**
- **Passaggio interno del lubrorefrigerante mirato sul tagliente.**
- **Incrementi sul Ø nel campo dei µm, entro il campo di microregolazione da 0,25 – 0,6 mm, a seconda dell'orientamento.**
- **Gli intervalli di microregolazione sono pari a 0,002 mm per tacca nel Ø.**
- **Grazie all'elevata risoluzione, regolazione senza problemi ovvero lettura senza nonio.**

Nota:

Ulteriore portalama, per es.: per lavorazioni avanti e indietro e con altre angolazioni = 15°, 30°, 45°, ecc. disponibili a richiesta.

Ordinare separatamente l'adattatore, la cartuccia e gli inserti.

Descrizione tecnica

Corsa di regolazione rapida S	5 mm
Ø Codolo ABS® D _s	25
Microregolazione sul Ø	0,4 mm
Ø Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti	26 mm
Cartuccia	238355 29

Numero massimo giri	40000 min ⁻¹
Ø Minimo D _{min}	29
Lunghezza utile L ₁	39,9 mm
Ø Campo mandrino	29 - 39 mm
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	bombato
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Cartuccia 90° KOMET® per M03SpeedSpinta Per M03 dimensione 29	238355 29
--	-----------