



## Testina a regolazione micrometrica KOMET® B301, Ø Dmin.: 56mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238301 56
GTIN	4047109005709
Classe articolo	24B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Con attacco ABS® B301 e per l'alloggiamento delle cartucce di precisione M302.**

L'incremento minimo sul Ø è pari a 0,002 mm tramite nonio. Alimentazione centrale del lubrorefrigerante fino al tagliente.

#### Uso:

**Per alesature da Ø29,5 a 121 mm.**

Regolazione della cartuccia in posizione serrata per la massima precisione di lavorazione.

#### Nota:

Si prega di ordinare separatamente la cartuccia di precisione n. art. 238310 (M302) e gli inserti.

### Descrizione tecnica

Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	40
Impiego	238310 30
Ø Minimo D <sub>min</sub>	56
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	60 mm
Set di viti di serraggio	249900 SW5
Ø Campo mandrino	56 - 66 mm
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Foratura trasversale

Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

---

## Accessori

Cartuccia di precisione KOMET®M302 Modello 30	238310 30
---	-----------